



## ESD kelnės CONDUCTEX®, mėlynos, Dydis DE: 110



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091608 110
GTIN	4050274802523
Produktų klasė	09Y

### Aprašymas

#### Modelis:

**Paskirtis:** elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.<br>**Paviršiaus atsparumas:**  $10^6$  iki  $10^7 \Omega$ .

**ESD kelnės** iš lengvos, patogios **CONDUCTEX®** medžiagos. Mišrus audinys pasižymi puikiomis laidumo savybėmis ir užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. **Didelis pralaidumas orui**, patikrinta Hohenstein institute.

- **Ties liemeniu užsegamos saga.**
- **Kelnės užsegamos užtrauktuku.**
- **Ilgis reguliuojamos nugaros dalyje.**
- **Dvi kišenės priekyje ir dvi kišenės ant sėdmenų be ankišenių.**
- **Kišenė ant klešės su antkišeniu ir spaude.**
- **ESD emblema ant klešės kišenės.**

#### Standartas:

EN 61340-5-1.

elektros izoliacija: EGB/ESD

### Techninis aprašymas

Dydis DE	110
----------	-----

kelnių užtrauktukas	Užsegamas sagomis
Serija	CONDUCTEX®
Audinio sudėtis	75% poliesteris
Audinio sudėtis	23% medvilnė
Audinio sudėtis	2% anglies
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	130 g/m <sup>2</sup>
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Spalva	mėlynos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės