



Skaitmeninis slankmatis TESA-CAL IP67 su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412759 150
GTIN	7630041148640
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas. Apsauga nuo skysčių patekimo.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Eksploatavimo trukmė	12000 valandos
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Automatinis išsijungimas	taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo	taip

Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	40 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Stand-by režimas	taip
Gylmatis	Ø 1,6
Yra gyliamatis	taip
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------