



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Mašininė reguliuojamo aukščio pakyla, stumdoma, Pakopų skaičius su platforma: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966205 1
GTIN	4031405304147
Produktų klasė	98G

Aprašymas

Modelis:

Stabili aliumininė konstrukcija su 2-gubomis užlenkiamomis kojomis trims skirtingiems darbo aukščiams (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Neslidus paviršius dėl sluoksniuotos medienos plokštės, pakankamai vietos dviem žmonėms ir įrankiams, plotas 1,7 × 0,6 m. 65 mm gylio, rifliuoti laipteliai saugiam užlipimui ir nulipimui. Su ratukais lengvam valdymui. Neslystantys plastikiniai batai. Maksimali apkrova 300 kg. Lengvas transportavimas matmenims (B ×T×H m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Techninis aprašymas

Laiptelis	pakopa
Svoris	24,5 kg
Skersinio/pakopos gylis	65 mm
Pagrindo gylis	0,73 m
Platformos aukštis be turėklų	0,25 m
Platformos aukštis be turėklų	0,48 m
Platformos aukštis be turėklų	0,73 m
Pagrindo plotis	1,71 m

Pagrindo plotis	2 m
Pagrindo plotis	2,2 m
Darbinis aukštis apie	2,25 m
Darbinis aukštis apie	2,5 m
Darbinis aukštis apie	2,75 m
Ratukai	taip
reguliuojamo aukščio	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	300 kg
Produkto rūšis	Darbinis postamentas