




Sulankstomi pastoliai, standartinis modelis, Platformos aukštis: 4550mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966311 4550
GTIN	4003866535156
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomi pastoliai, paprastai valdomi viena ranka sulankstant rėmą ir užspaudžiant tvirtinimo spaude. Užveržkite ir atlaisvinkite vos vienu judesiu. Patentuotas lentos juostų blokas. Lengvai veikianti užsukama kriepiančioji iš kieto plastiko: Sujungiant, uždėjimo rėmai nesideformuoja. Pastolių plotis: 0,72 m; pastolių ilgis: 1,8 m kartu su nulenkiamais ratukais su stabdžiu Ø 125 mm. Išplečiamas iki maks. 7,65 m darbinio aukščio.

Standartas:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Techninis aprašymas

Svoris	111,2 kg
Pastolių aukštis	5,65 m
Darbinis aukštis apie	6,55 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	200 kg
Produkto rūšis	Pastoliai

