



## Multinorm kelnės su petnešomis PRO-LINE, metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo, Dydis DE: 48



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091726 48
GTIN	4057121337153
Produktų klasė	09S

### Aprašymas

#### Modelis:

Rofa PRO-LINE linijos **inovatyvūs ir lengvi Proban® satino audiniai** užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą ir saugumą. Neperšlampami, liepsnai atsparūs Multinorm drabužiai puikiai tinka suvirinimo darbams ir vietose, kuriose ryškus apšvietimas ir aukšta temperatūra. Apsaugos lygis aiškiai matomas ant švarko apvado ir Cargo tipo kišenių ant kelnų. Tinkamai išdėstyti **šviesą atspindintys elementai** užtikrina gerą matomumą. Be to, drabužių apsauga nuo liepsnos išlieka net po intensyvaus **pramoninio** skalbimo.

Multinorm PRO-LINE drabužių linijos dvispalvės kelnės su petnešomis ir **tampriais elementais užtikrina** maksimalų dėvėjimo komfortą. Kelnų liemuo su **tampriais šoniniais elementais**.

- **Įpjova su užtrauktuku.**
- **Kišenė ant petnešos su antkišenių ir spaudėmis.**
- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Cargo tipo kišenė su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaroma antkišenių ir spaudėmis.**
- **Kišenė ruletei ir ant sėdmenų su antkišenių ir spaude.**
- **Kelių kišenės.**

#### Standartas:

- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**

- EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
- EN 13034 Typ 6
- EN 61482-1-2

**Pastaba:**

Pagal paklausimą galima įsigyti PRO-LINE serijos Multinorm drabužius, kurių tekstilės gramatūra 400 g / m<sup>2</sup> ir kurie sertifikuoti pagal EN ISO 11611 2 klasę. Pagal paklausimą galima užsakyti ir kitos spalvos (vienos arba dviejų spalvų). Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

**Techninis aprašymas**

Dydis DE	48
Serija	PRO-LINE
Audinio sudėtis	65% medvilnė
Audinio sudėtis	2% kitų pluoštų
Audinio sudėtis	33% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	350 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Produkto rūšis	Įspėjamos spalvos kelnės su petnešomis