



Cleaning-Stick, Ilgis l: 70mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

358966 70

GTIN

Produktų klasė

38L

Aprašymas

Privalumai:

- Kruopštus staklių vidaus valymas.
- Puikus papildymas automatizuotam darbo procesui.
- Tinka aušinimo-tepimo priemonei (5 – 120 bar) ir suspaustam orui (5 – 10 bar).

Paskirtis:

- Ypač tinka kiaurymėms, kišenėms ir išpjovoms valyti.
- Tikslingas priėjimas prie valomos pozicijos.
- Montuojamas bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.

Priedai pasirinktinai:

Universalūs antgaliai Nr. 358967.

Techninis aprašymas

Koto Ø

16 mm

Sūkių skaičiaus diapazonas

30 - 400 min⁻¹

Darbo terpė

Aušinimo tepimo priemonės

Darbo terpė

Suslėgtas oras

Produkto rūšis

Antgalis

Priedai

Universalūs antgaliai, skirti Cleaning-Stick Tipas 50	358967 50
Universalūs antgaliai, skirti Cleaning-Stick Tipas 45	358967 45