



Cleaning-Stick, Ilgis l: 220mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	358966 220
GTIN	4020772017620
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Privalumai:

- Kruopštus staklių vidaus valymas.
- Puikus papildymas automatizuotam darbo procesui.
- Tinka aušinimo-tepimo priemonei (5 – 120 bar) ir suspaustam orui (5 – 10 bar).

Paskirtis:

- Ypač tinka kiaurymėms, kišenėms ir išpjovoms valyti.
- Tikslingas priėjimas prie valomos pozicijos.
- Montuojamas bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.

Priedai pasirinktinai:

Universalūs antgaliai Nr. 358967.

Koto Ø: 16 mm

Sūkių skaičiaus diapazonas: 30 - 400 min⁻¹

Darbo terpė: Aušinimo tepimo priemonės

Darbo terpė: Suslėgtas oras

Techninis aprašymas

Koto Ø	16 mm
Darbo terpė	Aušinimo tepimo priemonės
Darbo terpė	Suslėgtas oras

Sūkių skaičiaus diapazonas	30 - 400 min ⁻¹
Produkto rūšis	Antgališ

Priedai

Universalūs antgaliai, skirti Cleaning-Stick Tipas 45	358967 45
Universalūs antgaliai, skirti Cleaning-Stick Tipas 50	358967 50
Universalūs antgaliai, skirti Cleaning-Stick Tipas 40	358967 40