

Garant GRIDLINE

Dirbtuvių vežimėlis XL ToolCar, 20×20G, Stalčių skaičius: 8**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914590 8
GTIN	4062406294861
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

600 mm gylio dirbtuvių vežimėlis XL ToolCar su nesibraižančiu, neslidžiu ir itin paviršių tausojančiu **GARANT GridLine kilimėliu**. Paprastas lentynėlių pakeitimas, galima derinti su kitais darbataliais (pvz., iš bambuko). Seifas / šoninė spintelė užrakinami centriniu užraktu kartu su stalčiais.

Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Jie apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia. Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais, Ø 200 mm, su žymių nepaliekiančia TPE danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951520 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951520 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

200 mm aukščio stalčiams 951520 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951570 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:
 juostelės su įpjova Nr. 951570 dyd. 75 ir 125;
 skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951520 dyd. 75 ir 125;
 įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75 ir Nr. 951731 – 951821 dyd. 125.

Techninis aprašymas

Serija	ToolCar
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Svoris	125,5 kg
maksimali bendra keliamoji galia	600 kg
Plotis	820 mm
Gylis	630 mm
Stalčių skaičius	8
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	1080 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

951520 125

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951520 75