


Garant GRIDLINE

Perforuoto lakšto sienelė vienpusis, skirtas XL ToolCar, Naud. aukštis: 222mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	915480 222
GTIN	4062406288341
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienelė (9x9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėlis XL ToolCar Nr. 914590.

Tiekimo sudėtis:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Techninis aprašymas

Serija	ToolCar
Perforuotos sienelės plotis	661 mm
Perforuotos sienelės aukštis	222 mm
Aukštis	222 mm
Paskirtis	Dirbtuvių vežimėlis
Hoffmann perforuota sienelė	9x9 mm
Produkto rūšis	Perforuota sienelė