

Mitutoyo

Siųstuvas U-WAVE-TMB su Bluetooth mikrometrams, Tipas: IP67



Užsakymo data

Užsakymo numeris	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Belaidė duomenų perdavimo sistema U-WAVE fit.

- **Siųstuvas prijungiamas tiesiogiai prie matavimo prietaiso iš galinės pusės - jokių laidų.**
- **Aiškus duomenų perdavimo patvirtinimo signalas arba raudonas/oranžinis/žalias LED signalas.**
- **Veikimo nuotolis apie 20 metrų (matavimo zonoje).**
- **Baterijos tarnauja itin ilgai: perduodama 400 000 duomenų vienos baterijos veikimo laikotarpiu.**

Suderinamas su pasirenkama **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Tinka:

Coolant-Proof IP65 mikrometrai / laikrodiniai indikatoriai Nr. 434065, 434461, 434622

Pastaba:

Užsisakykite jungties modulį ir siųstuva.

Techninis aprašymas

Feedback	Šviesos diodas
Serija	HCT

Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Produkto rūšis	Siūstuvai