

Mitutoyo**Siųstuvas U-WAVE-TCB su Bluetooth slankmačiui, Tipas: IP67****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	498893 IP67
GTIN	4946368796765
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Belaidė duomenų perdavimo sistema U-WAVE fit.

- **Siųstuvas prijungiamas tiesiogiai prie matavimo prietaiso iš galinės pusės - jokių laidų.**
- **Aiškus duomenų perdavimo patvirtinimo signalas arba raudonas/oranžinis/žalias LED signalas.**
- **Veikimo nuotolis apie 20 metrų (matavimo zonoje).**
- **Baterijos tarnauja itin ilgai: perduodama 400 000 duomenų vienos baterijos veikimo laikotarpiu.**

Suderinamas su pasirenkama **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Tinka:

IP67 slankmačiai / standartiniai slankmačiai 100, 150, 200, 300 mm

Pastaba:

Užsisakykite jungties modulį ir siųstuvą.

Techninis aprašymas

Feedback	Šviesos diodas
Serija	HCT
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė

Sąsaja

TESA Link Connector TLC

Produkto rūšis

Siųstuvas