

Garant**Pirštinių pora MASTER FIT, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094303 7
GTIN	4062406295424
Produktų klasė	01H

Aprašymas**Modelis:**

MASTER FIT montavimo pirštinės. Su inovatyvia vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Tikslios struktūros paviršius rankos vidinėje pusėje dėl kokybiškos apdailos proceso. Galima liesti jutiklinius ekranus, todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusimant pirštinių. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios. Be DMF ir Öko-TEX sertifikuota. MASTER FIT montavimo pirštinės su gumos taškeliais ties delnu.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Serija	MASTER FIT

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Lycra® / poliamidas
Danga	vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	255 mm
Spalva	mėlyna / juoda
Mezgimo technologija	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės