

Garant**Pirštinių pora MASTER FIT, Pirštinių dydis: 6****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094302 6 |
| GTIN | 4062406295257 |
| Produktų klasė | 01H |

Aprašymas**Modelis:**

MASTER FIT montavimo pirštinės. Su inovatyvia vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Tikslios struktūros paviršius rankos vidinėje pusėje dėl kokybiškos apdailos proceso. Galima liesti jutiklinius ekranus, todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusimant pirštinių. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------|
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Serija | MASTER FIT |
| Pirštinių dydis | 6 |

| | |
|----------------------|--|
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Turinys | 12 |
| Pirštinių savybės | Nealergizuoja odos |
| Pirštinių savybės | Be DMF |
| Pirštinių savybės | tinka liečiamajam ekranui |
| EN 388 | 4131X |
| Pagrindo medžiaga | Lycra [®] / poliamidas |
| Danga | vandens pagrindo PU/nitrilas |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Pritaikymo sritys | Tikslumas |
| Ilgis | 255 mm |
| Spalva | mėlyna / juoda |
| Mezgimo technologija | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |