

Garant**Hibridinės mechaniko pirštinės, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094005 8
GTIN	4062406295493
Produktų klasė	01H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtos ir labai lanksčios mechaniko pirštinės, skirtos sudėtingoms užduotims ir sunkių, nepatogių paimti daiktų tvarkymui. Vidinis plaštakos sluoksnis susideda iš dilimui atsparios sintetinės odos. Be to, paminkštinta vieta slopina smūgius, todėl tausoja ir ranka. Viršutinė rankos dalis yra elastinga ir tuo pačiu pralaidi orui, kad užtikrintų maksimalų komfortą. Pirštinių rodomieji pirštai tinka darbui su jutikliniais ekranais. Taigi, išmanųjį telefoną galima naudoti nenusimant pirštinių.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Pirštinių dydis	8
Apsaugos kategorija	Kategorija II

Turinys	1
Džiovinimas	Oro temperatūra
Pirštinių savybės	su lipukais
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4111X
Pagrindo medžiaga	Dirbtinė oda/ spandeksas
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Ilgis	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	FG
Produkto rūšis	Universalios pirštinės