

Garant**Vežimėlis TG9 su 5 lentynomis, Tipas: TG98****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš **medžio drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguluojamas kas 40 mm. Šone pritvirtinta nulenkiama rankena su 2K-Haptoprene® apvalkalu suteikia galimybę plačiai atidaryti duris. Po 2 fiksuotus ratukus su rutuliniais guoliais ir nulenkiamus ratukus (su stabdžiu) su poliuretano dangą, Ø 200 mm. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Papildomas dugnas Nr. 918578.

Spalva:Sidabro spalvos, **dengtas milteliais.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	95 kg
---	-------

Bendra keliamoji galia	500 kg
Gylis	810 mm
Aukštis	1835 mm
Lentynos plotis	1200 mm
Lentynos gylis	800 mm
Svoris	179 kg
Plotis	1400 mm
Ratuko Ø	200 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	40
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Konteineris su ratukais

Priedai

Papildoma prisukama lentyna vežimėliui su grotelėmis
TG9. Lentynos gylis 800 mm

918578 800