

Garant**Vežimėlis TG9 su 5 lentynomis, Tipas: TG96****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918565 TG96

GTIN

4062406295639

Produktų klasė

9GT

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš **medžio drožlių plokštės**, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguluojamas kas 40 mm. Šone pritvirtinta nulenkiama rankena su 2K-Haptoprene® apvalkalu suteikia galimybę plačiai atidaryti duris. Po 2 fiksuotus ratukus su rutuliniais guoliais ir nulenkiamus ratukus (su stabdžiu) su poliuretano dangą, Ø 200 mm. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

Papildomas dugnas Nr. 918578.

Spalva:Sidabro spalvos, **dengtas milteliais.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Lentynos gylis

700 mm

Bendra keliamoji galia	500 kg
Svoris	136 kg
Lentynos plotis	1000 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia	85 kg
Aukštis	1835 mm
Plotis	1200 mm
Ratuko Ø	200 mm
Gylis	710 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	40
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Konteineris su ratukais

Priedai

Papildoma prisukama lentyna vežimėliui su grotelėmis
TG9. Lentynos gylis 700 mm

918578 700