

**Garant**

**Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080272 11
GTIN	4062406296964
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983.

**Pastaba:**

Tinkamos movos Nr. 080290 – 080293.

**GARANT serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.**

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Srauto dydis	2250 l/min
Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)	11 mm
Produkto rūšis	Mova

---

**Priedai**

Mova su žarnos jungtimi 5 vnt. rinkinys Žarnos jungties  
vidinis Ø (nominalusis dydis) 11 mm

080292 11

Mova su Stream-Line Žarnos jungties vidinis Ø  
(nominalusis dydis) 11 mm

080293 11