

Garant

Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 13mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080272 13
GTIN	4062406296971
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983.

Pastaba:

Tinkamos movos Nr. 080290 – 080293.

GARANT serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Techninis aprašymas

Srauto dydis	2250 l/min
Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)	13 mm
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Produkto rūšis	Mova

Priedai

Mova su žarnos jungtimi 5 vnt. rinkinys Žarnos jungties
vidinis \varnothing (nominalusis dydis) 13 mm

080292 13