

Garant**Apsauginė mova su vidiniu sriegiu Vidinis sriegis, Vidinis prijungimo sriegis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080271 1/4
GTIN	4062406294977
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983.

Pastaba:

Tinkamos movos Nr. 080290 – 080293.

GARANT serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Techninis aprašymas

Srauto dydis	2250 l/min
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Vidinis prijungimo sriegis	1/4 in
Produkto rūšis	Mova

Priedai

Mova su vidiniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Vidinis prijungimo sriegis 1/4 in

080291 1/4