


Garant**Kibus šlifavimo diskas (A) su 15 kiaurymių, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 320****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567553 320
GTIN	4062406297664
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Kibūs šlifavimo diskai su **popieriaus pagrindu**. Dulkes atstumianti danga neleidžia per greitai užsiteršti. Disko kita pusė apkljuota kilpiniu veliūru.

Kibus šlifavimo diskas su atviru grūdelių sluoksniu, korundas (A). Idealiai tinka medžiagoms, linkusioms labai greitai užsinešti.

Paskirtis:

Ekscentriniam šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz., Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus **Allround produktas** rupiajam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	320
Disko Ø	150 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	15
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		