


Garant**Kibus šlifavimo diskas Tinklelis, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 240****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

567797 240

GTIN

4062406297718

Produktų klasė

51M

Aprašymas**Modelis:**

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

Paskirtis:

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.

Techninis aprašymas

Disko Ø

150 mm

Grūdėtumas

240

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		