

3M**Rupiojo valymo diskas (SiC), XT-RD PRO, Disko Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566726 125
GTIN	4054596628038
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Labai **rupi neaustinės medžiagos struktūra**, neužsiteršia net ir apdirbant storas bei minkštas dangas.

Ypač tvirtu ir abrazyviu modeliu su neaustine medžiaga baigiamasis apdirbimas būna šiek tiek rupesnis, bet su labai dideliu valomuoju poveikiu. Labai **patvarus, net ir šlifuojant briaunas**. Su vidiniu sriegiu M14 greitam montavimui.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Su **stiklo pluošto lėkšte tiesioginiam tvirtinimui** ant kampinio šlifuoklio.

Pastaba:

Pirminio valymo diskus tiesiniams šlifuokliams žr. Nr. 556270.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 - 7000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	10000 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Kietumo laipsnis	labai kietas
Smulkumo laipsnis	labai rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Forma	plokščia
Produkto pavadinimo požymis	XT-RD PRO
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga