



## Montažinės instaliavimo replės su spyruokle izoliuotos pagal VDE, su suvirinta ašele, Visas ilgis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	706070 200
GTIN	4003773081425
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Replės su privirinta ašele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ašelė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.

**Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

#### Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų standus ir pan.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

#### Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Kerpa iki Ø	15 mm
Pjovimo galia	5×2,5 mm <sup>2</sup>
visas ilgis	200 mm
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės

