

**Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm, 947A, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 568531 120    |
| GTIN             | 8718734418528 |
| Produktų klasė   | 53M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Premium šlifavimo juosta** su preciziškais **Cubitron™ II** keraminiais grūdeliais (pasigalanda patys). Naudojant pagalbines šlifavimo priemones dar šaltesnis šlifavimas.

**Paskirtis:**

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrų Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min<sup>-1</sup>.

Labai padidina pajėgumus dirbant su **sunkiai apdirbamomis medžiagomis**, pvz.: nerūdijančiuoju plienu, nikelio lydiniais, chromu, aliuminiu.

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

**Techninis aprašymas**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Grūdėtumas                | 120      |
| Šlifavimo juostos ilgis   | 289 mm   |
| Šlifavimo juosta Ø        | 90 mm    |
| Šlifavimo juostos plotis  | 100 mm   |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %           |
| Gamintojo pavadinimas            | 947A             |
| Produkto rūšis                   | Šlifavimo juosta |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |

## Priedai

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas AIR | 568575 AIR |
|-------------------------------------------|------------|