

3M**Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm, 947A, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568532 60
GTIN	8718734418542
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Premium šlifavimo juosta su preciziškais **Cubitron™ II** keraminiais grūdeliais (pasigalanda patys). Naudojant pagalbines šlifavimo priemones dar šaltesnis šlifavimas.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min⁻¹.

Labai padidina pajėgumus dirbant su **sunkiai apdirbamomis medžiagomis**, pvz.: nerūdijančiuoju plienu, nikelio lydiniais, chromu, aliuminiu.

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Šlifavimo juosta Ø	100 mm
Šlifavimo juostos ilgis	320 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Gamintojo pavadinimas	947A
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		