

**3M****Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm, 337DC, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568534 80
GTIN	8718734418573
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Abrazyviniai grūduliai įspausti į nustatytų matmenų stačiakampius. Tankus grūdelių sluoksnis užtikrina didžiausią patvarumą. **Neužsiteršia** dėl specialių kanalų. **Išlieka vienoda paviršiaus kokybė** viso šlifavimo proceso metu, net ir šlifuojant ploną metalo lakštą.

**Paskirtis:**

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

3M grūdėtumo apibrėžimas	A300
Šlifavimo juostos ilgis	289 mm
Grūdėtumas	80
Šlifavimo juosta Ø	90 mm
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Gamintojo pavadinimas	337DC
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		