


3M**Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm, 337DC, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568535 120
GTIN	8718734418610
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Abrazyviniai grūdėliai įspausti į nustatytų matmenų stačiakampius. Tankus grūdėlių sluoksnis užtikrina didžiausią patvarumą. **Neužsiteršia** dėl specialių kanalų. **Išlieka vienoda paviršiaus kokybė** viso šlifavimo proceso metu, net ir šlifuojant ploną metalo lakštą.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Šlifavimo juostos ilgis	320 mm
3M grūdėtumo apibrėžimas	A160
Šlifavimo juosta Ø	100 mm
Grūdėtumas	120
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Gamintojo pavadinimas	337DC
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		