

3M**Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm, 237AA, Grūdėtumas: 240**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	568537 240
GTIN	8718734418658
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Smulkios struktūros piramidės formos paviršius užtikrina **švariausią apdirbimą ir didžiausią įrankio patvarumą**. Ypač tinka šlifuoti nerūdijantįjį lakštinį plieną.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Šlifavimo juostos ilgis	289 mm
Šlifavimo juosta Ø	90 mm
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
3M grūdėtumo apibrėžimas	A080
Grūdėtumas	240
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Gamintojo pavadinimas	237AA
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		