

**3M****Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm, 237AA, Grūdėtumas: 600**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	568538 600
GTIN	8718734418726
Produktų klasė	53M

## Aprašymas

### Modelis:

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Smulkios struktūros piramidės formos paviršius užtikrina **švariausią apdirbimą ir didžiausią įrankio patvarumą**. Ypač tinka šlifuoti nerūdijantįjį lakštinį plieną.

### Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min<sup>-1</sup>.

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	600
3M grūdėtumo apibrėžimas	A030
Šlifavimo juostos ilgis	320 mm
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Šlifavimo juosta Ø	100 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Gamintojo pavadinimas	237AA
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		