

3M**Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm, 237AA, Grūdėtumas: 280**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 568538 280 |
| GTIN | 8718734418719 |
| Produktų klasė | 53M |

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Smulkios struktūros piramidės formos paviršius užtikrina **švariausią apdirbimą ir didžiausią įrankio patvarumą**. Ypač tinka šlifuoti nerūdijantįjį lakštinį plieną.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------|
| Grūdėtumas | 280 |
| Šlifavimo juosta Ø | 100 mm |
| Šlifavimo juostos plotis | 100 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 320 mm |
| 3M grūdėtumo apibrėžimas | A065 |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Gamintojo pavadinimas | 237AA |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |