

Garant**Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568558 280
GTIN	4062406297954
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Neaustinės medžiagos mini šlifavimo juostos blizginimui, poliravimui ir baigiamajam apdirbimui. Su plėvelės pagrindu lengvai uždėjimui ant visų velenėlių.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Spalva	mėlyna
Šlifavimo juosta Ø	100 mm
Grūdėtumo palyginimas	280
Šlifavimo juostos ilgis	320 mm
Modelis	A very fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto rūšis

Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas AIR

568575 AIR