

**Garant****Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568558 100
GTIN	4062406297930
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Neaustinės medžiagos mini šlifavimo juostos blizginimui, poliravimui ir baigiamajam apdirbimui. Su plėvelės pagrindu lengvai uždėjimui ant visų velenėlių.

**Paskirtis:**

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Spalva	ruda
Grūdėtumo palyginimas	100
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Šlifavimo juostos ilgis	320 mm
Šlifavimo juosta Ø	100 mm
Modelis	A coarse
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto rūšis

Šlifavimo juosta

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

**Priedai**

Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas AIR

568575 AIR