

Garant**Tvirtinimo cilindro Ø 100×100 mm, Tipas: AIR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568577 AIR
GTIN	4062406297961
Produktų klasė	56S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimo kiaurymė Ø 19 mm, su dvigubu pleištinu grioveliu.
Pneumatinis modelis, galima nustatyti kietumo laipsnį individualiai. Kartu su dviračių pompų adapteriu.

Paskirtis:

Mini šlifavimo juostų Nr. 568531 – 568561 tvirtinimui.

Techninis aprašymas

Kietumo laipsnis	AIR
Spalva	juodi
Konstrukcija	pneumatinis
Būgno Ø	100 mm
Būgno plotis	100 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Produkto rūšis	Satinavimo ritinėlio laikiklis

