

HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (rupi), Ø 100×100 mm,
Grūdėtumo palyginimas: CRS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm**. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Rupiojo valymo vilna, abrazyvi ir ilgaamžiška.

Paskirtis:

Greitam nuodegų, rūdžių, nutekėjusių dažų ir lako likučių nuėmimui. Tolygiai nuvalytas paviršius.

Labai patvarus.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių padėklas	Rupaus valymo medžiaga
rekomenduojamas sūkių skaičius	2800 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
BūgnoØ	100 mm
Būgno plotis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×100 mm

Produkto rūšis

Rupiojo valymo neaustinės
medžiagos būgnas**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		