



Pilnai izoliuotas dinamometrinis raktas su perkišamu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 120Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657556 120
GTIN	4000896233397
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas **izoliuotas iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo. Integruota terkšlė, perkišus kvadratą pasirenkama **dešininė ar kairinė eiga**.

Mato vienetai: Nm.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±4% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Dėmesio:

Atlikti remonto darbus rekomenduojama HAZET Service-Center, nes po to reikės atlikti 10.000 V patikrą pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su **izoliuotais** įrankiais, juos tarpusavyje derinant.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	420 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Indikatorius	analoginis
Duomenys protokoluojami	ne
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 Nm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Svoris	1440 g
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai	mechaninis
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Kalibravimas	O1
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	345 mm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
maksimalus sukimo momentas	120 Nm
Sūkių momento ribos	20 - 120 Nm

elektros izoliacija	VDE 1000 V
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas