



Multinorm kelnės VIS-LINE, geltonos / mėlynos, Dydis DE: 58



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091704 58

GTIN

4057121497697

Produktų klasė

09S

Aprašymas

Modelis:

Multinorm drabužiai VIS-LINE yra **ergonomiškos formos, puikiai priglunda** ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su **Rofa linijos drabužiais PRO-LINE**. **Šviesą atspindintys elementai** sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.

Kelnės su **ergonomiškos formos liemeniu** ir klešnėmis.

- **Dar talpesnės kišenės.**
- **Įpjova su užtrauktuku.**
- **Cargo tipo kišenės su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaromos lipuku ir spaudėmis.**
- **Kišenė ruletei su antkišenių ir spaude.**
- **Kelių kišenės sertifikuotos pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 920.**
- **Kišenė ant sėdmenų su antkišenių ir spaude.**

Standartas:

- EN ISO 20471 Klasse 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
- EN 13034 Typ 6
- EN 61482-1-2

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Kelnės, EN ISO 20471 klasė 1 rugiagėlių mėlynumo / geltonos Nr. 091705.

Norma: EN 14404

Techninis aprašymas

Dydis DE	58
Serija	VIS-LINE
Lytis	Vyriškas modelis
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	350 g/m ²
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	geltonos / mėlynos
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 14404
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga)	1 klasė
Produkto rūšis	Įspėjamos spalvos kelnės