



Multinorm striukė VIS-LINE, geltona / mėlyna, Dydis DE: 98



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091701 98
GTIN	4057121456755
Produktų klasė	09S

Aprašymas

Modelis:

Multinorm drabužiai VIS-LINE yra **ergonomiškos formos, puikiai priglunda** ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su **Rofa linijos drabužiais PRO-LINE. Šviesą atspindintys elementai** sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.

Striukė su **patogiomis rankovėmis** užtikrina optimalią judėjimo laisvę.

- **Nulenkiama apykaklė.**
- **Priekyje per vidurį yra spaudės.**
- **Kišenės ant krūtinės ir šonuose su antkišenių ir spaude.**
- **Reguliuojami rankogaliai su spaudėmis.**
- **Tampri juostelės nugaros dalyje.**
- **Didelė vidinė kišenė ant krūtinės su lipuku.**
- **Nugaros prailginimas.**

Standartas:

- EN ISO 20471 Klasse 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
- EN 13034 Typ 6
- EN 61482-1-2

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Striukė, EN ISO 20471 klasė 1 rugiagėlių mėlynumo / geltona Nr. 091702.

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Serija	VIS-LINE
Dydis DE	98
Audinio sudėtis	65% medvilnė
Audinio sudėtis	2% kitų pluoštų
Audinio sudėtis	33% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	350 g/m ²
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	geltona / mėlyna
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Produkto rūšis	Įspėjamos spalvos švarkas