

**Multinorm kelnės su petnešomis VIS-LINE, geltonos / mėlynos, Dydis DE: 102****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091707 102

GTIN

4057121497161

Produktų klasė

09S

**Aprašymas****Modelis:**

Multinorm drabužiai VIS-LINE yra **ergonomiškos formos, puikiai priglunda** ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su **Rofa linijos drabužiais PRO-LINE**. **Šviesą atspindintys elementai** sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.

Didesnei judėjimo laisvei, kelnių su petnešomis šonuose yra **įtempiami įsiuvai** ir ergonomiškos formos klešnės. Dėvėjimo komfortas užtikrinamas dėl tamprių elementų. Kišenė ant petnešos su atvartu ir spaustukais.

- **Dar talpesnės kišenės.**
- **Įpjova su užtrauktuku.**
- **Cargo tipo kišenės su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaromos lipuku ir spaudėmis.**
- **Kišenė ruletei su antkišenių ir spaude.**
- **Kelių kišenės sertifikuotos pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 920.**
- **Kišenė ant sėdmenų su antkišenių ir spaude.**

**Standartas:**

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**

· **EN 61482-1-2**

**Pastaba:**

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

**Kelnės su petnešomis, EN ISO 20471 klasė 1** rugiagėlių mėlynumo / geltonos Nr. 091708.

## Techninis aprašymas

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Dydis DE                            | 102  |
| Serija                              | VIS-LINE                                       |
| Audinio sudėtis                     | 65% medvilnė                                   |
| Audinio sudėtis                     | 2% kitų pluoštų                                |
| Audinio sudėtis                     | 33% poliesteris                                |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m <sup>2</sup>                           |
| Plovimas                            | 60 °C spalvotiems skalbiniam                   |
| Rūbai pagal                         | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės           |
| Rūbai pagal                         | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Rūbai pagal                         | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Spalva                              | geltonos / mėlynos                             |
| Norma                               | EN 13034-6                                     |
| Norma                               | EN 61482-1-2                                   |
| Norma                               | EN ISO 20471                                   |
| Norma                               | EN 14404                                       |
| EN 20471-3 (įspėjimo apsauga)       | 1 klasė  |
| Produkto rūšis                      | Įspėjamos spalvos kelnės su petnešomis         |