



Replių rinkinys, įrankių skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954188 5
GTIN	2050002041929
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954188: 1 vnt.

KNIPEX kombinuotos replės Nr. 701500 dyd. 160: 1 vnt.

KNIPEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713150 dyd. 160: 1 vnt.

KNIPEX žnyplės Nr. 724900 dyd. 160: 1 vnt.

KNIPEX vamzdinės replės Nr. 705800 dyd. 125, 250: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	400 mm
Plotis	200 mm
Plotis G	8
Įrankių skaičius	5
Gylis G	16
Modelis	su replėmis
Svoris	0,978 kg

Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×16
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikoroazine danga Visas ilgis 250 mm	705800 250
Kombinuotos replės, poliruotos Visas ilgis 160 mm	701500 160
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos Visas ilgis 160 mm	713150 160
Šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos Visas ilgis 160 mm	724900 160
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954188	952001 954188
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikoroazine danga Visas ilgis 125 mm	705800 125