




1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 37



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953748 37
GTIN	2050002043015
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas Nr. 952001 dyd. 953748: 1 vnt.

STAHLWILLE 12-briaunė 3/8 colio galvutė Nr. 637000 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

STAHLWILLE 6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Nr. 637600 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 vnt.

STAHLWILLE 3/8 colio galvutės Torx® varžtams Nr. 637450 dyd. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 vnt.

STAHLWILLE 3/8 colio atsuktuvų galvutės Nr. 637560 dyd. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 vnt.

STAHLWILLE perjungiamo terklė 3/8 colio Nr. 635000 dyd. 3/8: 1 vnt.

STAHLWILLE ilgintuvas Nr. 635400 dyd. 75; 240: po 1 vnt.

STAHLWILLE skersinė rankena Nr. 635700 dyd. 165: 1 vnt.

STAHLWILLE kardaninis lankstas Nr. 636200 dyd. 3/8: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Plotis G	8
Gylis	500 mm

Svoris	1,962 kg
Plotis	200 mm
Įrankių skaičius	37
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX15	637560 TX15
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX20	637560 TX20
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 16 mm	637000 16
3/8 colio perjungiamą terklėlį Tipas 3/8	635000 3/8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637600 6
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 13 mm	637000 13
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX10	637560 TX10
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 11 mm	637000 11
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637600 7
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 19 mm	637000 19
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637600 5
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 15 mm	637000 15
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E14	637450 E14
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 17 mm	637000 17
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E12	637450 E12
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E7	637450 E7

3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 18 mm	637000 18
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX40	637560 TX40
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 9 mm	637000 9
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E8	637450 E8
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 8 mm	637000 8
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX27	637560 TX27
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E5	637450 E5
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 12 mm	637000 12
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX30	637560 TX30
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 14 mm	637000 14
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 10 mm	637000 10
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX9	637560 TX9
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX25	637560 TX25
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E10	637450 E10
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637600 4
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953748	952001 953748
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E6	637450 E6
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637600 10
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637600 8