



1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 31



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953831 31
GTIN	2050002042018
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953831: 1 vnt.

STAHLWILLE perjungiamo terkšlė 1/2 colio Nr. 640100 dyd. 1/2: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641000 dyd. 75, 130; 255: po 1 vnt.

STAHLWILLE skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641300 dyd. 300: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/2 colio kardaninis lankstas Nr. 641600 dyd. 1/2: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/2 colio 12-briaunė galvutė Nr. 642100 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.

STAHLWILLE 6-briaunė 1/2 colio atsuktuvo galvutė Nr. 643200 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Plotis	250 mm
Gylis	500 mm
Svoris	4,142 kg
Plotis G	10

Įrankių skaičius	31
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642100 8
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642100 10
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642100 18
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643200 10
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642100 24
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643200 12
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642100 30
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953831	952001 953831
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643200 4
Perjungiamą 1/2 colio terkšlė Tipas 1/2	640100 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642100 12
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642100 15
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642100 27
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643200 5
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642100 19

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642100 13
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642100 17
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641000 75
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642100 21
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642100 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643200 7
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642100 22
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642100 16
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643200 6
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642100 11
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642100 32
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643200 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643200 8