

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į viršų, Tipas: 14300**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099301 14300
GTIN	4061466055276
Produktų klasė	09V

Aprašymas**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Tiekimo tipas	Vnt.
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Aukštis	150 mm
Medžiaga	PVC folija
Turinys	1
Tvirtinimo būdas	lipnus
Ilgis	300 mm
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas