

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į kairę, Tipas: 14300**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099303 14300
GTIN	4061466055108
Produktų klasė	09V

Aprašymas**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Tiekimo tipas	Vnt.
Aukštis	150 mm
Tvirtinimo būdas	lipnus
Medžiaga	PVC folija
Turinys	1
Ilgis	300 mm
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas