

## Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į kairę, Tipas: 12400

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	099303 12400
GTIN	4061466068214
Produktų klasė	09V

### Aprašymas

**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Pastaba:**

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

### Techninis aprašymas

Aukštis	200 mm
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Tiekimo tipas	Vnt.
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Turinys	1
Ilgis	400 mm
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas