

**Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į dešinę ir žemyn, Tipas: 12300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099305 12300
GTIN	4061466068269
Produktų klasė	09V

**Aprašymas****Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Pastaba:**

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

**Techninis aprašymas**

Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Aukštis	150 mm
Turinys	1
Tiekimo tipas	Vnt.
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	300 mm
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas