

**Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į dešinę ir žemyn, Tipas: 14300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099305 14300
GTIN	4061466055177
Produktų klasė	09V

**Aprašymas****Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Pastaba:**

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

**Techninis aprašymas**

Tiekimo tipas	Vnt.
Aukštis	150 mm
Tvirtinimo būdas	lipnus
Medžiaga	PVC folija
Turinys	1
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	300 mm
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas