

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į dešinę ir žemyn, Tipas: 14400**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099305 14400
GTIN	4061466055191
Produktų klasė	09V

Aprašymas**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Turinys	1
Medžiaga	PVC folija
Tiekimo tipas	Vnt.
Tvirtinimo būdas	lipnus
Aukštis	200 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	400 mm
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas