

## Avarinio išėjimo ženklas Pirmoji pagalba, Tipas: 14150

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	099307 14150
GTIN	4061466054224
Produktų klasė	09V

### Aprašymas

**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Pastaba:**

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Išėjimo ženklą taip pat galima įsigyti pagal paklausimą be PVC plėvelės ar kieto PVC plastiko.

### Techninis aprašymas

Turinys	1
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Aukštis	150 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Medžiaga	PVC folija
Tvirtinimo būdas	lipnus
Ilgis	150 mm
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas