

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į kairę, kirskite atvirą erdvę įstrižai į kairę, Tipas: 14300

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099310 14300
GTIN	4061466055146
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Tvirtinimo būdas	lipnus
Medžiaga	PVC folija
Turinys	1
Aukštis	150 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Ilgis	300 mm
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas