

Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas į kairę, kirskite atvirą erdvę įstrižai į kairę, Tipas: 12300

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099310 12300
GTIN	4061466068238
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Aukštis	150 mm
Turinys	1
Tiekimo tipas	Vnt.
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Ilgis	300 mm
Šviesumas po 60 minučių	0,008 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,055 cd/m ²
Produkto rūšis	Avarinio išėjimo ženklas